

Zellenausleser JCT




Wir trennen die Spreu vom Weizen

- › Vorgesehen für das Herausortieren von Fremdkörpern, die sich durch Form und Länge von Getreide unterscheiden
- › Einfache Einstellung und Einrichtung für verschiedene Fruchtarten
- › Hohe Leistung bei kleinen Maschinenabmessungen
- › Einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
- › Robuste Ausführung mit hoher Produktionszuverlässigkeit

JCT		515	625	930
Zylinderdurchmesser	mm	500	600	900
Zylinderlänge	mm	1500	2500	3000
Leistung	t/h	2	5	10
Funktion	R – Kurz- und Rundkornauslese (Kornhälften, Labkraut) L – Langkornauslese (Hafer) RL – Kurz- und Langkornauslese PLR – Rund- und Langkornauslese mit Vorsortierung			

Funktionsschema des Zellenauslesers JCT



- > Reinware
- > Große Verunreinigungen
- ...> Kleine Verunreinigungen
- > rotierte Maschinenteile